

VISION-LITE®

AMMIRA LA BELLEZZA
INTERNA



BUILDING GLASS ITALIA

SAINT-GOBAIN



Glass Forever è il nuovo percorso intrapreso da Saint-Gobain per arrivare al benessere delle persone passando da azioni reali basate sulla sostenibilità ambientale



VISION-LITE®

Ammira la bellezza interna

DESCRIZIONE

Il vetro a bassa riflessione VISION-LITE® ha la caratteristica di ridurre significativamente la riflessione della luce visibile sulla superficie del vetro. VISION-LITE® è ottenuto tramite processo magnetronico sotto vuoto, applicando sul vetro un deposito trasparente di ossidi metallici.

APPLICAZIONI



Il vetro VISION-LITE® a bassa riflessione è ideale per tutte le applicazioni che richiedono massima trasparenza e una straordinaria visione attraverso il vetro.

Uso interno:

- vetrine nei musei e schermi protettivi per dipinti;
- vetrine di negozi;
- pareti divisorie (ospedali, sale controllo, studi televisivi,...);
- segnaletica o pannelli informativi per ferrovie, autostrade, aeroporti,...

Uso esterno:

- vetrine e showroom;
- aree vetrate in ristoranti panoramici;
- torri di controllo, sale controllo e camere di osservazione;
- pannelli per separare gli spettatori negli stadi.

VANTAGGI



- Ottima visione, elevatissimo livello di trasparenza e minima riflessione residua (circa 10 volte meno riflettente rispetto ad un vetro convenzionale) per una straordinaria visibilità;
- nitidezza degli oggetti, miglior contrasto e resa colore;
- isolamento acustico impiegando STADIP SILENCE®;
- proprietà termiche migliorate utilizzando un vetro basso emissivo.

Prodotto	TL(%)	LRe(%)
DIAMANT®, 8mm	91	8
VISION-LITE®, STADIP® PROTECT 44.2	96	1
VISION-LITE® II, 8mm	98	1

GAMMA

VISION-LITE® è disponibile su base DIAMANT® nelle seguenti versioni:

- semi VISION-LITE®: monolitico, con deposito a bassa riflessione su un solo lato e vetro ricotto;
- semi VISION-LITE® II: monolitico, con deposito a bassa riflessione su un solo lato e vetro da temperare;
- STADIP VISION-LITE®: stratificato, con deposito a bassa riflessione su entrambi i lati e vetro ricotto;
- VISION-LITE® II: monolitico, con deposito a bassa riflessione su entrambi i lati e vetro da temperare.

Prodotto	Base	Spessore (mm)	Dimensione ⁽¹⁾
semi VISION-LITE®	DIAMANT®	4, 6, 8, 10	6000 x 3210
semi VISION-LITE® II		4, 6, 8, 10	
STADIP VISION-LITE® II		44.2, 55.2, 64.2, 66.2, 88.2, 1010.2	
VISION-LITE® II ⁽²⁾		6, 8, 10	

⁽¹⁾ Altre dimensioni disponibili su richiesta
⁽²⁾ E' necessario rifilare 2 cm dai bordi

TRASFORMAZIONE E INSTALLAZIONE

VISION-LITE® è un vetro trattato con un deposito a bassa riflessione su entrambe le facce.

Deve essere trasformato e installato seguendo istruzioni specifiche.

Note importanti:

- per applicazioni orizzontali in interni (vetrine di musei, scaffali, tavoli,...) devono essere prese in considerazione alcune precauzioni per evitare rischi di graffi e impronte;
- la riflessione residua di VISION-LITE® con due lati trattati con deposito è bassissima (approssimativamente l'1%). Resta comunque visibile solo in particolari condizioni di luce, di angoli di visuale e di condizioni ambientali;
- la migliore resa visiva di VISION-LITE® si ottiene guardandolo perpendicolarmente.

Distributore



VISION-LITE®, DIAMANT®, STADIP® PROTECT, STADIP SILENCE® sono marchi registrati da Saint-Gobain Glass.

I VETRI NON SONO TUTTI UGUALI!
Scopri perchè...



SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Glass Italia S.p.A.
www.saint-gobain-glass.it

